

Garant**Bygelvagn T3, Typ: T34****Beställningsdata**

Ordernummer	918520 T34
GTIN	4045197611895
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

1 lastyta.

Svetsad stålkonstruktion, plattform av **trämaterials-kiva** med antracitfärgad, reptålig yta.

Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen. 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullagrade nav.

Norm:**EN 1757-3****Specialtillbehör:**

Perforerad panel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

Lackering:Silver **pulverbelagd**.**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lyftförmåga	500 kg
lastplanens bredd	1000 mm

lastplanets höjd	270 mm
vikt	34,4 kg
Ø hjul	200 mm
höjd	990 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Material hjul	Polyuretan-löpbeläggning
Bredd	1120 mm
Norm	EN 1757-3
antal svängbara hjul med broms	2
Typ	T34
Djup	609 mm
lastplanets djup	600 mm
Produktslag	Bygelvagn

Tillbehör

Klämplatta för bordsvagn	918581
Perforerad panel som skruvas fast Typ SP4	918580 SP4