

Garant**Montagevagn, Typ: TB3/G96****Beställningsdata**

Ordernummer	918583 TB3/G96
GTIN	4045197693914
Artikelklass	91T

Beskrivning**Utförande:**

Stabil svetsad stålörnsram. För modulär fastsättning av bärskenor för öppna förvaringslådor. Båda sidorna kan användas, 8 bärskenor kan hängas upp på varje sida (beroende på boxarnas effektiva höjder). Bärskenor kan hängas upp i raster om 50 mm och har bärförmågan 30 kg. Ergonomiskt 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med spårfri polyuretanlöpyta, rullgrade nav.

leveransinnehåll:

Utrustad med 12 st bärskenor nr 918584 storlek TB3, 48 st GARANT öppna förvaringslådor nr 963301 storlek AA1 och 48 st GARANT öppna förvaringslådor nr 963301 storlek AB1.

Lackering:

Silver **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Typ	TB3/G96
Bredd	1225 mm

antal svängbara hjul med broms	2
antal öppna förvaringslådor	96
effektiv höjd	900 mm
maximal bärförmåga	250 kg
höjd	1200 mm
invändig bredd	1000 mm
Monteringsraster	50 mm
Djup	710 mm
vikt	27,2 kg
effektivt djup	700 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Ø hjul	125 mm
Höjdställning i raster	50 mm
Produktslag	Materialvagn

Tillbehör

Skjuthandtag Färg BLUE	920135 BLUE
Öppen förvaringslåda Typ AB1	963301 AB1
Bärskena för montagevagn Passar för typ TB3	918584 TB3
Skjuthandtag Färg BLACK	920135 BLACK
Öppen förvaringslåda Typ AA1	963301 AA1
Montagevagn Typ TB3/0	918583 TB3/0