

**Garant****Bygelvagn T3, Typ: T38****Beställningsdata**

Ordernummer	918520 T38
GTIN	4045197612113
Artikelklass	91T

**Beskrivning****Utförande:**

1 lastyta.

Svetsad stålkonstruktion, plattform av **trämaterials-kiva** med antracitfärgad, reptålig yta.

Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen. 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullagrade nav.

**Norm:****EN 1757-3****Specialtillbehör:**

Perforerad panel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

**Lackering:**Silver **pulverbelagd**.**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lastplanets höjd	270 mm
Norm	EN 1757-3

Typ	T38
antal svängbara hjul med broms	2
lyftförmåga	500 kg
antal fasta hjul utan broms	2
lastplanens bredd	1200 mm
Material hjul	Polyuretan-löpbeläggning
Bredd	1320 mm
höjd	990 mm
vikt	41 kg
Ø hjul	200 mm
Djup	809 mm
lastplanets djup	800 mm
Produktslag	Bygelvagn

---

## Tillbehör

Klämplatta för bordsvagn	918581
Perforerad panel som skruvas fast Typ SP6	918580 SP6