


HOLEX**Rund hålpunch utan kullager, dynans Ø (hål-Ø): 15,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	834000 15,2
GTIN	2050000996405
Artikelklass	86C

Beskrivning**Utförande:**

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.

Utan kullager.

Användningsdata:

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskraven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.

Manövrering:

a) med hjälp av **skruvnyckel**.

b) med hjälp av **handhydraulik** nr 834655 storlek 1.

c) med hjälp av **hydraulhandpump** nr 834700. **Från Ø 50 rekommenderar vi att hydraulhandpump används.**

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.

OBS!:

- **Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskraven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).**
- **Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbankar för infästning av 1/2 tum diskbankbatterier.**

Teknisk beskrivning

för pansarrörgänga enligt DIN 40430	Pg9
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till	1 mm
tryckskruvens nyckelvidd	13 mm
dynans Ø (hål-Ø)	15,2 mm
förradad hål-Ø	9 mm
tryckskruv	M8×1×35
för materialtjocklek (plåt St 37)	1,5 mm
Produktslag	Håltagningsverktyg

Tillbehör

Lös tryckskruv för rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 8/35 mm	834040 8/35
---	-------------