

HOLEX**Rund hålpunch med kullager, dynans Ø (hål-Ø): 54mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 834100 54 |
| GTIN | 2050001002624 |
| Artikelklass | 86C |

Beskrivning**Utförande:**

Bestående av punch, dyna och tryckskruv.

Med kullager = för lättare manövrering med skruvnyckel. Den minskade friktionen mellan verktyget och skruven gör arbetet mindre ansträngande.

Användningsdata:

För stansning av många olika material, t.ex. stålplåt, rostfri stålplåt, aluminiumplåt, kopparplåt etc. Särskilt för användning på svåråtkomliga ställen (t.ex. stora plåtar, ställverk, fördelardosor, elskåp, diskhoar, karosserier etc.). Inte lämplig för rörbearbetning. Tryckskraven och matrisen måste ovillkorligen fettas in vid arbetet.

Manövrering:

a) med hjälp av **skruvnyckel**.

b) med hjälp av **handhydraulik** nr 834655 storlek 1.

c) med hjälp av **hydraulhandpump** nr 834700. **Från Ø 50 rekommenderar vi att hydraulhandpump används.**

Material:

Specialverktogsstål, brunerat.

OBS!:

- **Vid manövrering med hydraulutrustning ska tryckskraven bytas mot dragbult nr 834070 (specialtillbehör).**
- **Storlek 32 och 35 för håltagning i rostfria diskbänkar för infästning av 1/2 tum diskbänkbatterier.**

Teknisk beskrivning

| | |
|---|--------------------|
| för materialtjocklek (plåt St 37) | 3 mm |
| tryckskruvens nyckelvidd | 30 mm |
| för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till | 2 mm |
| dynans Ø (hål-Ø) | 54 mm |
| för pansarrörgånga enligt DIN 40430 | Pg42 |
| förborrad hål-Ø | 21 mm |
| tryckskruv | M 20×1,5 ×80 |
| Produktslag | Håltagningsverktyg |

Tillbehör

| | |
|---|--------------|
| Lös kullagerskruv för rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 20/80 mm | 834060 20/80 |
| Lös tryckskruv för rund hålpunch Gäng-Ø / Längd 20/80 mm | 834040 20/80 |
| Rund hålpunch utan kullager dynans Ø (hål-Ø) 54 mm | 834000 54 |