

**Bordsvagnar med 3 lastplan, Typ: 4830****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 919875 4830 |
| GTIN | 4017976048307 |
| Artikelklass | 96F |

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålkonstruktion, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullgrade nav.

Oljetäta tråg med **40 mm** hög kant, 3 lastplan.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|---------|
| Typ | 4830 |
| Material hjul | TPE |
| antal svängbara hjul med broms | 2 |
| antal fasta hjul utan broms | 2 |
| undre lastplanets höjd | 207 mm |
| Bredd | 1021 mm |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| övre lastplanets bärförmåga | 200 kg |
| övre lastplanets höjd | 829 mm |
| maximal bärförmåga | 400 kg |
| mittre lastplanets bärförmåga | 200 kg |
| höjd | 870 mm |
| vikt | 46 kg |
| Ø hjul | 160 mm |
| lastplanens bredd | 850 mm |
| mittre lastplanets höjd | 519 mm |
| Norm | EN 1757-3 |
| lastplanets djup | 500 mm |
| Djup | 500 mm |
| Produktslag | Bordsvagn |