

**Vagn, fast handtag, Typ: KF2****Beställningsdata**

Ordernummer	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Artikelklass	96F

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålörskonstruktion. Lastplan av träfiberskiva.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställén levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Ø hjul	125 mm
höjd	860 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Material hjul	TPE
lastplanens bredd	600 mm

vikt	11 kg
Bredd	890 mm
lyftförmåga	250 kg
antal svängbara hjul med broms	2
Norm	EN 1757-3
undre lastplanets höjd	195 mm
Typ	KF2
lastplanets djup	500 mm
Djup	500 mm
Produktslag	Vagn, fast handtag