



## Behållarvagn med 5 lastplan, Typ: 5392



### Beställningsdata

Ordernummer	919882 5392
GTIN	4017976013176
Artikelklass	96F

### Beskrivning

#### Utförande:

Vinkelstålskonstruktion med rörskjuthandtag. Gavelväggar, 1 längsgående vägg och tak täckt med trådnät 40×40×4 mm, helt svetsade. Drivregellås med vridarm och cylinderlås. 1 fast och 4 lösa hyllor av trämaterials-kivor med ytdecor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta inläggshyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullgrade nav. Centralt TOTALSTOP-bromssystem på svängbara hjul.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

### Teknisk beskrivning

Norm	EN 1757-3
höjd lastplan 5	1482 mm
Skjuthandtag	ja
höjd	1792 mm

antal fasta hjul utan broms	2
vikt	144 kg
bärförmåga per hyllplan	90 kg
Bredd	1170 mm
Typ	5392
lastplanens bredd	1000 mm
höjd lastplan 1	292 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Material hjul	TPE
Material hyllplan	Sandwichskivor med ytdekor av bok.
Ø hjul	200 mm
höjd lastplan 4	1182 mm
bärförmåga totalt	750 kg
höjd lastplan 2	582 mm
höjd lastplan 3	882 mm
Djup	745 mm
lastplanets djup	680 mm
Höjdinställning i raster	100
Produktslag	Behållarvagn