



## Bordsvagnar med 2 lastplan upp till 1200 kg, Typ: 12406



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 919865 12406  |
| GTIN         | 4017976124063 |
| Artikelklass | 96F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Svetsad stålrörs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan med glidsäker fenolhartsskiva av vattenfast plywood.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), förstklassiga massiva gummidäck (200×50 mm) i blågrå färg (efterlämnar inga märken) och kullagrade nav.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

#### OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

### Teknisk beskrivning

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| övre lastplanets höjd | 925 mm    |
| Bredd                 | 2210 mm   |
| Djup                  | 800 mm    |
| Ø hjul                | 200 mm    |
| Norm                  | EN 1757-3 |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| övre lastplanets bärförmåga    | 500 kg           |
| Typ                            | 12406            |
| antal svängbara hjul med broms | 2                |
| antal fasta hjul utan broms    | 2                |
| lastplanens bredd              | 2000 mm          |
| Material hjul                  | Elastic-helgummi |
| höjd                           | 925 mm           |
| lastplanets djup               | 800 mm           |
| maximal bärförmåga             | 1200 kg          |
| undre lastplanets höjd         | 283 mm           |
| vikt                           | 156 kg           |
| Produktslag                    | Bordsvagn        |