



## Gallervagn, Typ: 1550



### Beställningsdata

Ordernummer	919877 1550
GTIN	4017976015507
Artikelklass	96F

### Beskrivning

#### Utförande:

Gallervagn med en **avtagbar** långsida. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok, svetsad stålkonstruktion, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullgrade nav.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

#### OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

### Teknisk beskrivning

Typ	1550
antal fasta hjul utan broms	2
lastplanets höjd	228 mm
Material hjul	TPE
Ø hjul	160 mm
maximal bärförmåga	500 kg

vikt	35 kg
höjd	948 mm
Bredd	1030 mm
antal svängbara hjul med broms	2
lastplanens bredd	850 mm
lastplanets djup	500 mm
Djup	509 mm
Produktslag	Gallervagn