

fetra[®]
....**Gallervagn, Typ: 1552****Beställningsdata**

Ordernummer	919877 1552
GTIN	4017976015521
Artikelklass	96F

Beskrivning**Utförande:**

Gallervagn med en **avtagbar** långsida. Lastplan av träfiberskivor med ytdekor av bok, svetsad stålkonstruktion, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullgrade nav.

Norm:**EN 1757-3****Lackering:**Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.****OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Ø hjul	200 mm
antal svängbara hjul med broms	2
antal fasta hjul utan broms	2
Typ	1552
Bredd	1180 mm
Material hjul	TPE

lastplanets höjd	270 mm
lastplanens bredd	1000 mm
höjd	990 mm
maximal bärförmåga	600 kg
vikt	45 kg
lastplanets djup	700 mm
Djup	709 mm
Produktslag	Gallervagn