

**Garant****GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z:  
20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212802 20/3
GTIN	4045197938916
Artikelklass	210

**Beskrivning****Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**OBS!:**GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Passande vändskär	XOM.060310
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	10,13 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	35 mm
Antal skär Z	3
Skär-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	2,26 grad
spiralfräsning a <sub>p</sub>	0,3 mm
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	32 mm

Skaftdiameter $D_s$ h6	20 mm
totallängd $L_{tot}$	85 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel $\kappa$	15 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2