

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:
25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212807 25/2
GTIN	4045197939029
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.**Teknisk beskrivning**

spiralfräsning a_p	1 mm
total längd L_{tot}	95 mm
Rampningslängd L för α_{max}	10,43 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	48 mm
Rampningsvinkel α_{max}	3,29 grad
Passande vändskär	XDM.090416
Antal skär Z	2
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	38 mm
Skär- $\varnothing D_c$	25 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm

Invändig	ja
Ø D ₃	13 mm
Utkragningslängd L ₁	39 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	16 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2