

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppor Z:
35/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212807 35/3
GTIN	4045197939067
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.**Teknisk beskrivning**

Rampningslängd L för α_{\max}	20,43 mm
Invändig	ja
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	68 mm
spiralfräsning a_p	1 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Skär- $\varnothing D_c$	35 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Utkragningslängd L_1	40 mm
Passande vändskär	XDM.090416
Rampningsvinkel α_{\max}	1,68 grad

Antal skär Z	3
totallängd L_{tot}	100 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	16 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP