

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppgar Z:
28/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212809 28/2
GTIN	4045197939159
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D _c	28 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	54 mm
Rampningslängd L för α _{max}	13,43 mm
totallängd L _{tot}	36 mm
Invändig	ja
Rampningsvinkel α _{max}	2,56 grad
Ø D ₃	16 mm
Passande vändskär	XDM.090416
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Antal skär Z	2

Fästgंगा M	M12
Ø D ₂	21 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	44 mm
spiralfräsning a _p	1 mm
Serie	Power Q
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2