

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppar Z:
25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212809 25/2
GTIN	4045197939142
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.**Teknisk beskrivning**

spiralfräsning a_p	1 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Rampningsvinkel α_{max}	3,29 grad
Ø D_1 h6	12,5 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	48 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	38 mm
Antal skär Z	2
totallängd L_{tot}	36 mm
Ø D_3	13 mm
Fästgंगा M	M12

Rampningslängd L för α_{\max}	10,43 mm
Ø D ₂	21 mm
Passande vändskär	XDM.090416
Invändig	ja
Serie	Power Q
Skafutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP