

**Garant****GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 35/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212808 35/3
GTIN	4045197939128
Artikelklass	210

**Beskrivning****Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 10IP**.

**Teknisk beskrivning**

spiralfräsning $a_p$	1 mm
Utkragningslängd $L_1$	50 mm
Antal skär Z	3
totallängd $L_{tot}$	200 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	1,68 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	20,43 mm
Passande vändskär	XDM.090416
Ø $D_3$	23 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	58 mm
Skär-Ø $D_c$	35 mm
Invändig	ja
Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel $\kappa$	16 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP