

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z:
32/2mm**

Beställningsdata

Ordernummer	212816 32/2
GTIN	4045197939319
Artikelklass	210

Beskrivning

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Fästgंगा M	M16
totalängd L_{tot}	47 mm
Passande vändskär	XDM.120516
Ø D_2	29 mm
Rampningsvinkel α_{max}	3,71 grad
Rampningslängd L för α_{max}	12,34 mm
spiralfräsning a_p	1,5 mm
Skär-Ø D_c	32 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	48 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Invändig	ja
$\varnothing D_3$	16 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Antal skär Z	2
Serie	Power Q
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0