

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z:
40/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212816 40/3
GTIN	4045197939333
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Teknisk beskrivning

Fästgänga M	M16
Skär-Ø D _c	40 mm
Ø D ₂	29 mm
Passande vändskär	XDM.120516
Antal skär Z	3
spiralfräsning Ø D _{max}	78 mm
Ø D ₃	24 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	64 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	2,25 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	20,34 mm
totallängd L_{tot}	60 mm
spiralfräsnig a_p	1,5 mm
Invändig	ja
Serie	Power Q
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsnig
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP