

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:
52/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212817 52/4
GTIN	4045197939371
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Passande vändskär	XDM.120516
Rampningslängd L för α_{\max}	32,34 mm
Skär-Ø D_c	52 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,42 grad
spiralfräsning Ø D_{\max}	102 mm
spiralfräsning Ø D_{\min}	88 mm

Ø D ₃	36 mm
FästhålsØ	22 mm
spiralfräsning a _p	1,5 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
Invändig	ja
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	11 grad
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0