

**Garant****GARANT Power Q högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:  
100/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212817 100/7
GTIN	4045197939418
Artikelklass	210

**Beskrivning****Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** används med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	7
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,57 grad
totallängd $L_{\text{tot}}$	63 mm
spiralfräsning $a_p$	1,5 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	80,34 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	184 mm
Invändig	ja

Passande vändskär	XDM.120516
spiralfräsnig $\varnothing D_{\max}$	198 mm
Skär- $\varnothing D_c$	100 mm
Fästhåls $\varnothing$	32 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel $\kappa$	11 grad
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP