

**Garant****Kopierfräs 7° positiv, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212150 63/6
GTIN	4045197939487
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

**Observera:**

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	RD..1604
Skrivsats för vändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Skär-Ø D <sub>c</sub>	63 mm

FästhålsØ	22 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	50 mm
Ø D <sub>3</sub>	51 mm
Skruvsats för vändskär	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Invändig	ja
Antal skär Z	6
Inställningsvinkel κ	15 - 27 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärindelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8