

Garant**GARANT Softcut® HSI, med gänga, Ø D / Antal skäreggar Z: 40/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214904 40/5
GTIN	4045197939463
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Slitstarkt, värmebehandlat stål med korrosionshämmande beläggning. Exakt vändskärsinfästning tack vare anpassat åtdragningsmomentet. Bred och smal tanddelning för individuella frässtrategier.

Användningsdata:

Speciellt för maskiner med svag drivning och för bearbetning på större djup med små ingångsdiametrar.

OBS!:

För att alla **4 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning (moturs)**.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

För exakt 90° hörn, välj $a_p = 6$ mm.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	28,7 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
Skruvsats för vändskär	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Skär-Ø D _c	40 mm
Antal skär Z	5

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Fästgänga M	M16
Passande vändskär	SO.. 0836..
Serie	Softcut®
Skafutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219863