

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentiell-höghkapacitetshörnfräs stor delning, med gänga, Ø D / Antal skäreppgar Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215960 25/3
GTIN	4045197939951
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.

Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8 IP**.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	8 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
totallängd L_{tot}	30 mm
Antal skär Z	3
Passande vändskär	LO.U0904..
Skrivsats för vändskär	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Fästgंगा M	M12
Ø D_1 h6	12,5 mm
Ø D_2	23 mm

Serie	Power Tang
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2