

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentiell-hökapacitetshörnfräs liten delning, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreugar Z: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215956 16/2
GTIN	4045197939906
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.

Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8 IP**.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p,max}$	8 mm
Skär-Ø D_c	16 mm
Utkragningslängd L_1	30 mm
Antal skär Z	2
Passande vändskär	LO.U0904..
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
totallängd L_{tot}	90 mm
Skrivsats förvändskär	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad

Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP