

**HOLEX®****SNMX 120408, HUX25, Radie: 4 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251399 4
GTIN	4045197940377
Artikelklass	29W

**Beskrivning****Passar till :**

Skärhållare PSSN. Exempelvis skärhållare nr 251102; 251103; 251112; 251113.

**OBS!:**

Vid användning av vändskär med radien  $\geq 3$  mm måste vändskärsfickan modifieras.

Sort: HUX25

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 4 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 120 m/min

Skärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 30 - 80 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 120 m/min
Sekundär användning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	30 - 80 m/min

Sort	HUX25
Skärdjup $a_p$	1 - 4 mm
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,1 - 0,2 mm/v
Serie	eco-skärhållare
Serie	QuickTurn skärhållare
Serie	Skärhållare
ISO-kod vändskär	SNMX 120408
Produktnamnsattribut	HUX25