

Spånbehållare med perforerat plåtmellangolv, Trågvolum: 500l



Beställningsdata

Ordernummer	919930 500
GTIN	2050001936752
Artikelklass	94B

Beskrivning

Utförande:

Den olje- och vattentäta behållaren har en **fastskruvad perforerad plåt över hela botten** samt en 1 tums avtappningskran. Den lämpar sig därmed **speciellt för uppsamling och avskiljning av vätskor och fasta ämnen.**

Behållaren med dess 3 mm godstjocklek kan tippas bekvämt från trucksätet med hjälp av linsystemet.

Bottenramen har inkörningsfickor för truckens gaffeltänder.

Säkring mot oavsiktlig avglidning, trågplåt med kantprofil runt om.

Lackering:

Kan fås med **lackering** i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

Teknisk beskrivning

Trågvolum	500 l
vikt	130 kg
Längd	1440 mm
Linsystem	ja

avstånd, gaffelfickor B	150 mm
Tippkanternas höjd	495 mm
Tappkran utförande	Tappkran utan sil
Gaffelfickor mått D	60 mm
Utrustning av perforerad plåt	perforerat plåtmellangolv
lyftförmåga	1000 kg
höjd	680 mm
Invändig inkörningsmått höjd	60 mm
Tippmekanism	Linsystem
oljetätt svetsat	ja
Invändig inkörningsmått bredd	200 mm
Gaffelfickor mått A	200 mm
med gaffelfickor	ja
Bredd	780 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktslag	Tippbehållare

Tillbehör

Hjulsats till spån- och tippbehållare, polyamid, 4 delar
Bärförmåga / hjul 450 kg

919970 450