



Tipptråg RAL 5007 med avtappningskran, Trågvoly: 250l



Beställningsdata

Ordernummer	919920 250
GTIN	4017976147017
Artikelklass	96D

Beskrivning

Utförande:

Oljetätt svetsat tråg med tippbar lagring.

Dubbla kanter upptill på tråget.

Underrede med inbyggda gaffelfickor, fotsteg och tippspärr.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

TOTALSTOP - centralbromssystem enligt EN 1757-3 på de svängbara hjulen som standard.

Förklaringstext:

Tappkran

med sil för separering av vätska och fast material.

Tippningsförloppet startas manuellt.

För tömning med gaffeltruck eller videntung belastning rekommenderar vi entippbehållare.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

avstånd, gaffelfickor B	203 mm
Ø hjul	200 mm
Invändig inkörningsmått bredd	194 mm

höjd	780 mm
Längd	1359 mm
antal svängbara hjul med broms	2
lådmått längd	1200 mm
oljetätt svetsat	ja
lådmått höjd	413 mm
Trågvolyt	250 l
vikt	70 kg
lådmått bredd	652 mm
Linsystem	nej
med gaffelfickor	ja
Tappkran utförande	tappkran med sil
Tippsäkring	ja
tippkanternas höjd med rullar	780 mm
Tippmekanism	manuell
Bredd	713 mm
Gaffelfickor mått A	194 mm
Invändig inkörningsmått höjd	72 mm
lyftförmåga	750 kg
Gaffelfickor mått D	72 mm
Gaffelfickor mått C	603 mm
antal hjul	4
antal fasta hjul utan broms	2
Material hjul	TPE
Färg	briljantblå RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Produktslag	Tippbehållare

