


Spånbehållare med perforerat plåtmellangolv, Trågvoly: 750l



Beställningsdata

Ordernummer	919930 750
GTIN	2050001936769
Artikelklass	94B

Beskrivning

Utförande:

Den olje- och vattentäta behållaren har en **fastskruvad perforerad plåt över hela botten** samt en 1 tums avtappningskran. Den lämpar sig därmed **speciellt för uppsamling och avskiljning av vätskor och fasta ämnen.**

Behållaren med dess 3 mm godstjocklek kan tippas bekvämt från trucksätet med hjälp av linsystemet.

Bottenramen har inkörningsfickor för truckens gaffeltänder.

Säkring mot oavsiktlig avglidning, trågplåt med kantprofil runt om.

Lackering:

Kan fås med **lackering** i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

Teknisk beskrivning

höjd	680 mm
Tippkanternas höjd	495 mm
Tappkran utförande	Tappkran utan sil
med gaffelfickor	ja

Invändig inkörningsmått bredd	200 mm
Trågvoly m	750 l
lyftförmåga	1000 kg
Tippmekanism	Linsystem
Bredd	1280 mm
Linsystem	ja
Invändig inkörningsmått höjd	60 mm
Gaffelfickor mått D	60 mm
vikt	169 kg
Gaffelfickor mått A	200 mm
oljetätt svetsat	ja
Längd	1440 mm
avstånd, gaffelfickor B	495 mm
Utrustning av perforerad plåt	perforerat plåtmellangolv
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktslag	Tippbehållare

Tillbehör

Hjulsats till spån- och tippbehållare, polyamid, 4 delar
Bärförmåga / hjul 450 kg

919970 450