



## Tipptråg RAL 5007 med avtappningskran, Trågvoly: 450l



### Beställningsdata

Ordernummer	919920 450
GTIN	4017976147024
Artikelklass	96D

### Beskrivning

#### Utförande:

Oljetätt svetsat tråg med tippbar lagring.

Dubbla kanter upptill på tråget.

Underrede med inbyggda gaffelfickor, fotsteg och tippspärr.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

TOTALSTOP - centralbromssystem enligt EN 1757-3 på de svängbara hjulen som standard.

#### Förklaringstext:

Tappkran

med sil för separering av vätska och fast material.

Tippningsförloppet startas manuellt.

För tömning med gaffeltruck eller vidding belastning rekommenderar vi entippbehållare.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

### Teknisk beskrivning

avstånd, gaffelfickor B	203 mm
Längd	1374 mm

Gaffelfickor mått D	72 mm
lyftförmåga	750 kg
Gaffelfickor mått C	603 mm
lådått bredd	669 mm
Tappkran utförande	tappkran med sil
tippkanternas höjd med rullar	733 mm
Material hjul	TPE
Linsystem	nej
Trågvolyt	450 l
höjd	1072 mm
lådått höjd	708 mm
Bredd	730 mm
antal fasta hjul utan broms	2
oljetätt svetsat	ja
Tippsäkring	ja
antal hjul	4
Gaffelfickor mått A	194 mm
Invändig inkörningsmått höjd	72 mm
med gaffelfickor	ja
Invändig inkörningsmått bredd	194 mm
vikt	83 kg
lådått längd	1214 mm
Ø hjul	200 mm
Tippmekanism	manuell
antal svängbara hjul med broms	2
Färg	briljantblå RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Produktslag	Tippbehållare

