



Tipptråg RAL 7035 med avtappningskran, Trågvolum: 250l



Beställningsdata

Ordernummer	919922 250
GTIN	4017976847016
Artikelklass	96D

Beskrivning

Utförande:

Oljetätt svetsat tråg med tippbar lagring.

Dubbla kanter upptill på tråget.

Underrede med inbyggda gaffelfickor, fotsteg och tippspärr.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

TOTALSTOP - centralbromssystem enligt EN 1757-3 på de svängbara hjulen som standard.

Förklaringstext:

Tappkran

med sil för separering av vätska och fast material.

Tippningsförloppet startas manuellt.

För tömning med gaffeltruck eller viding belastning rekommenderar vi entippbehållare.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

antal svängbara hjul med broms	2
Bredd	713 mm
höjd	780 mm

antal hjul	4
Gaffelfickor mått D	72 mm
Linsystem	nej
Trågvoly	250 l
lådåått höjd	413 mm
med gaffelfickor	ja
oljetått svetsat	ja
Tippmekanism	manuell
Tappkran utförande	tappkran med sil
Tippåkring	ja
vikt	70 kg
Långd	1359 mm
avstånd, gaffelfickor B	203 mm
Material hjul	TPE
Gaffelfickor mått A	194 mm
Ø hjul	200 mm
Gaffelfickor mått C	603 mm
Invändig inkörningsmått höjd	72 mm
antal fasta hjul utan broms	2
lyftförmåga	750 kg
tippkanternas höjd med rullar	780 mm
lådåått bredd	652 mm
Invändig inkörningsmått bredd	194 mm
lådåått långd	1200 mm
Färg	ljusgrå RAL 7035
Norm	EN 1757-3
Produktslag	Tippbehållare

