

Spån-behållarvagn med perforerad plåtinsats, Trågvolyum: 400l



Beställningsdata

Ordernummer	919935 400
GTIN	2050001936783
Artikelklass	94B

Beskrivning

Utförande:

Den **olja- och vattentäta behållaren** är lämplig för **tömning på marknivå** och är försedd med en perforerad plåtinsats samt en avtappingskran.

Behållaren har gaffelinkörsfickor och säkringar mot oavsiktlig glidning och vältnig. Inklusive 2 massiva gummihjul och 1 svängbart hjul med broms.

Lackering:

Kan fås med **lackering** i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.

Teknisk beskrivning

avstånd, gaffelfickor B	465 mm
antal fasta hjul utan broms	2
oljetätt svetsat	ja
Urustning av perforerad plåt	perforerad plåtinsats
Material hjul	Helgummi
höjd	1090 mm
vikt	93 kg

Bredd	900 mm
Invändig inkörningsmått höjd	55 mm
Tömning på marknivå	ja
tippkanternas höjd med rullar	740 mm
Längd	1320 mm
lyftförmåga	300 kg
Gaffelfickor mått A	170 mm
antal hjul	3
antal svängbara hjul med broms	1
Invändig inkörningsmått bredd	170 mm
Tappkran utförande	Tappkran utan sil
med gaffelfickor	ja
Trågvoly m	400 l
Gaffelfickor mått D	55 mm
invändig bredd	620 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktslag	Tippbehållare