


KOMET REAMAX® TS brotschhuvud H7 HM ASG3000, DGB-P, NominellØ D: 35mm


Beställningsdata

Ordernummer	239822 35
GTIN	
Artikelklass	27E

Beskrivning

Utförande:

Raktandade brotschhuvuden, **färdigslipade för passning H7.**

Applikationsanpassad skärgeometri. Justerbara i μ -området för slitagekompensation och för att uppnå minimala grundtoleranser fr.o.m. IT4. För genomgående hål upp till $5 \times D$.

I geometri **ASG3000** med skärfasvinkel 45° och extra spånspår för säker spånavgång längs skäret. För **bottenhål och genomgående hål.**

OBS!:

- **Andra storlekar kan fås med kort leveranstid på begäran.**
- **Passande hållare, se nr 239880 – 239940.**
- **Riktvärden för användning gäller genomgående hål.**

Teknisk beskrivning

för hållare nr 239880 – 239940	35 – 41,99
Skärlängd l_1	6 mm
Antal skär Z	8
huvudets längd l	25 mm
Matning f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/v
NominellØ D	35 mm

Beläggning	DGB-P
Borrtolerans	H7
Användning vid håltyp	vid bottenhål och genomgående hål
Invändig	ja
Produktslag	Skärinsats för brotschning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
GGG	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	lämplig		