



Tipptråg RAL 7035 med avtappningskran, Trågvoly: 450l



Beställningsdata

Ordernummer	919922 450
GTIN	4017976847023
Artikelklass	96D

Beskrivning

Utförande:

Oljetätt svetsat tråg med tippbar lagring.

Dubbla kanter upptill på tråget.

Underrede med inbyggda gaffelfickor, fotsteg och tippspärr.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

TOTALSTOP - centralbromssystem enligt EN 1757-3 på de svängbara hjulen som standard.

Förklaringstext:

Tappkran

med sil för separering av vätska och fast material.

Tippningsförloppet startas manuellt.

För tömning med gaffeltruck eller viding belastning rekommenderar vi entippbehållare.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

Längd	1374 mm
Invändig inkörningsmått höjd	72 mm

antal fasta hjul utan broms	2
Gaffelfickor mått D	72 mm
lådått bredd	669 mm
Tipp säkring	ja
antal svängbara hjul med broms	2
Linsystem	nej
vikt	83 kg
avstånd, gaffelfickor B	203 mm
Gaffelfickor mått C	603 mm
Tippmekanism	manuell
lådått höjd	708 mm
Gaffelfickor mått A	194 mm
antal hjul	4
med gaffelfickor	ja
Invändig inkörningsmått bredd	194 mm
tippkanternas höjd med rullar	733 mm
Material hjul	TPE
Ø hjul	200 mm
Bredd	730 mm
höjd	1072 mm
Trågvolyt	450 l
oljetätt svetsat	ja
Tappkran utförande	tappkran med sil
lådått längd	1214 mm
lyftförmåga	750 kg
Färg	ljusgrå RAL 7035
Norm	EN 1757-3
Produktslag	Tippbehållare

