

**Saxlyftvagn, bärförmåga: 1000kg****Beställningsdata**

Ordernummer	919916 1000
GTIN	4017976068152
Artikelklass	96D

Beskrivning**Utförande:**

Ram och gafflar i vridstyv skalkonstruktion.

Hydraulisk handpump, underhållsfritt lagrad. Stabilt körhandtag med motlager för påskjutning.

Förklaringstext:

Lyftintervall 85 - 800 mm.

Gaffelhjul polyuretan Ø 80 × 50 mm.

Länkhjul polyuretan Ø 180 × 50 mm.

Lackering:

Gul/svart, **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

gaffelbredd	160 mm
vikt	110 kg
Längd	1540 mm
Länkhjul diameter	180×50 mm
Bredd	540 mm

Gaffelhjul diameter	80×50 mm
Material gaffelhjul	Polyuretan
Material svängbara hjul	Polyuretan
lyftintervall	85 - 800 mm
gaffellängd	1165 mm
bärförmåga	1000 kg
Produktslag	Saxlyftvagn