

Garant**DNMG 150608, Sort: HB730-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250762 HB730-1
GTIN	4045197941411
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150608 HB730-1 Sort: HB730-1
spån-brytare: XUM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 6 mm
Matning f : 0,2 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 35 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	UNI
Skärdjup a_p	0,5 - 6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	XUM
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärhastighet v_c primär användning	35 - 230 m/min
Sort	HB730-1
Matning f	0,2 - 0,6 mm/v
Skärmaterial	VHM
Beläggning	Nano-PVD
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning