

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261352 8/05
GTIN	4045197941558
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	A08F SVVCR/L05
Vändskärsstorlek	5 mm
totallängd L	80 mm
Halsbredd L <sub>4</sub>	6 mm
Skrivsats förvändskär	269028 26
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	5,5 mm
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Passande vändskär	VC.. 0501..
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	10,2 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	15 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	7,5 mm
Effektivt djup T	3,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX5	674248 TX5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200