



Självtippande tråg med kran, Trågvolum: 350l



Beställningsdata

Ordernummer	919925 350
GTIN	4017976160306
Artikelklass	96D

Beskrivning

Utförande:

Robust svetsad konstruktion av 3 mm stålplåt. Underrede med inbyggda gaffelfickor. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med polyamidäck. Rullspärr och tippåsning, säkerhetskedja mot glidning och tippning.

Förklaringstext:

Tappkran med sil för separering av vätska och fast material.

Tippförloppet sker automatiskt när spärren lossas.

Draglina för tipputlösning från trucksätet.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

Linsystem	ja
Tippmekanism	Linsystem
avstånd, gaffelfickor B	192 mm

antal hjul	4
Gaffelfickor mått C	592 mm
Tappkran utförande med gaffelfickor	tappkran med sil ja
Trågvoly m	350 l
antal fasta hjul utan broms	2
höjd	1070 mm
Gaffelfickor mått A	190 mm
Gaffelfickor mått D	90 mm
Invändig inkörningsmått höjd	90 mm
Material hjul	Polyamid
Längd	1294 mm
tippkanternas höjd med rullar	981 mm
lyftförmåga	1000 kg
Invändig inkörningsmått bredd	190 mm
vikt	126 kg
Bredd	731 mm
Ø hjul	200 mm
antal svängbara hjul med broms	2
Tippsäkring	ja
Färg	briljantblå RAL 5007
Norm	EN 1757-3
höjd utan rullar	837 mm
Produktslag	Tippbehållare