

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261346 12/07
GTIN	4045197941466
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	9 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	15,5 mm
Halsbredd L ₄	9 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Spännhöjd L ₂	11 mm
Skrivsats förvändskär	269028 27
Passande vändskär	VC.. 0702..
Huvudängd L ₁	28 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	125 mm
ISO-kod hållare	A12K SVLCR/L07

Effektivt djup T	6 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon Torx®-profil TX6	675155 TX6
Momentmejslarmed skala, D 6,3-bitsfäste maximalt vridmoment 200 cNm	659905 200
Momentskruvdragaremed skala, D 6,3-bitsfäste maximalt vridmoment 200 cNm	659956 200