

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261353 10/07
GTIN	4045197941589
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Halsbredd L_4	6,8 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	13,5 mm
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Huvudängd L_1	22 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Skruvsats förvändskär	269028 27
Passande vändskär	VC.. 0702..
totallängd L	100 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Mittförskjutning L_3	8 mm
ISO-kod hållare	A10H SVVCR/L07
Effektivt djup T	6 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200