

Garant**HM-minifräs, AlCrN, Ø e8 DC: 4,8 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202261 4,8
GTIN	4045197941220
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**Skaft liknande **DIN 6535 HB**.**Spara in på kostnaderna för omslipning:**

Det är billigare att använda 3-skäriga HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem. Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 8 mm

totallängd L: 45 mm

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivning

totallängd L	45 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Spiralvinkel	30 grad
Tandantal Z	3
Skär-Ø D_c	4,8 mm

Skärlängd L_c	8 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,04 mm
Skaftform	HB
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,03 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar