

Garant**DC.T 11T308, Sort: HB730-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260464 HB730-1
GTIN	4045197941442
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,4 - 3,3 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	UNI
Sort	HB730-1
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	35 - 230 m/min
spån-brytare	XUM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	Nano-PVD

ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning