

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 261353 16/07 |
| GTIN | 4045197941565 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|--|----------------|
| Huvudängd L_1 | 36 mm |
| ISO-kod hållare | A16M SVVCR/L07 |
| Inställningsvinkel κ | 72,5 grad |
| Spännhöjd L_2 | 15 mm |
| Skrivsats förvändskär | 269028 27 |
| Passande vändskär | VC.. 0702.. |
| Minimiförbörningshåldiameter D_{min} | 19,5 mm |
| totallängd L | 150 mm |
| Mittförskjutning L_3 | 11 mm |
| Vändskärsstorlek | 7 mm |
| Halsbredd L_4 | 12,9 mm |
| Effektivt djup T | 6 mm |
| Skaftdiameter D_5 | 16 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Vänster |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D |
| Invändig | ja |

| | |
|-------------|--------------------------|
| Användning | Längssvarvning invändigt |
| Produktslag | Borrstång |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6 | 674248 TX6 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm | 659957 200 |