

Garant**VCGT 050102, Sort: HB7025-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261358 HB7025-1
GTIN	4045197941312
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,05 - 0,4 mm
Hörnradie	0,2 mm
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	SF
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 190 m/min
Sort	HB7025-1
ISO-kod vändskär	VCGT 050102

Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning