

Garant**VCGT 050102, Sort: HB7125-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261358 HB7125-1
GTIN	4045197941329
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

Sort	HB7125-1
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 180 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,05 - 0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VF
ISO-kod vändskär	VCGT 050102

Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning