



## Självtippande tråg med kran, Trågvolum: 600l



### Beställningsdata

Ordernummer	919925 600
GTIN	4017976160603
Artikelklass	96D

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust svetsad konstruktion av 3 mm stålplåt. Underrede med inbyggda gaffelfickor. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med polyamidäck. Rullspärr och tippåsning, säkerhetskedja mot glidning och tippning.

#### Förklaringstext:

**Tappkran** med sil för separering av vätska och fast material.

**Tippförloppet sker automatiskt när spärren lossas.**

Draglina för tipputlösning från trucksätet.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Briljantblå RAL 5007, **pulverbelagd.**

### Teknisk beskrivning

Gaffelfickor mått D	90 mm
Tippmekanism	Linsystem
Tipsäkring	ja

Tappkran utförande	tappkran med sil
lyftförmåga	1500 kg
avstånd, gaffelfickor B	582 mm
tippkanternas höjd med rullar	981 mm
Bredd	1141 mm
höjd	1070 mm
Invändig inkörningsmått bredd	190 mm
antal hjul	4
Längd	1294 mm
Gaffelfickor mått A	190 mm
antal fasta hjul utan broms	2
med gaffelfickor	ja
Gaffelfickor mått C	982 mm
Trågvoly m	600 l
Invändig inkörningsmått höjd	90 mm
Linsystem	ja
Ø hjul	200 mm
Material hjul	Polyamid
vikt	155 kg
antal svängbara hjul med broms	2
Färg	briljantblå RAL 5007
Norm	EN 1757-3
höjd utan rullar	837 mm
Produktslag	Tippbehållare