

**Stickstålsplatta neutral, HBX25, Spårbredd w: 2,2mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273010 2,2 |
| GTIN | 4045197942319 |
| Artikelklass | 22D |

Beskrivning**Användningsdata:**

Endast i kombination med sticksvärd nr 273000.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|------------------------------|
| Matning f i stål < 900 N/mm ² | 0,07 mm/v |
| Skärmaterial | VHM |
| Spårbredd w | 2,2 mm |
| Beläggning | TiN |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Sort | HBX25 |
| Antal byten/skär | 1 |
| Vändskärsplattprofil | neutral |
| Produktslag | Vändskär för stick svarvning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 120 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 100 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 90 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 80 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 60 m/min | M |
| GG(G) | lämplig | 80 m/min | K |
| kontinuerligt | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |