

**Garant****Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga sv ngningsd mpad, konisk form, HSK-A 63, G nga M × L1: M10X224****Best llningsdata**

Ordernummer	307038 M10X224
GTIN	4045197942890
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utf rande:**

Med RFID/balluff-sp nneh l. Koniskt utf rande. **Vibrationsd mpat utf rande, f ste med vibrationsd mpad k rna.**

**Anv ndningsdata:**

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

**Specialtillbeh r:**

F rl ngning nr 301342, reducering nr 301344, kylmedelsr r nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

**OBS!:**

Densimet-f sten resp. f rl ngningar av massiv h rdmetall f r kopierfr sar nr 301374 – 301379 och nr 301361 – 301368.

utkragningl ngd A-m tt: 250 mm

H ldiameter D<sub>1</sub>: 10,5 mm

  D<sub>2</sub>: 18 mm

Utv ndig-  D: 40 mm

Effektiv l ngd L<sub>1</sub>: 224 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Teknisk beskrivning**

Utv�ndig-� D	40 mm
� D <sub>2</sub>	18 mm
utkragningl�ngd A-m�tt	250 mm

L <sub>2</sub>	5 mm
gängaM	M10×224
Håldiameter D <sub>1</sub>	10,5 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	224 mm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga