

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga sv ngningsd mpad, konisk form, HSK-A 63, G nga M x L1: M12X174****Best llningsdata**

Ordernummer	307038 M12X174
GTIN	4045197942906
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Med RFID/balluff-sp nneh l. Koniskt utf rande. **Vibrationsd mpat utf rande, f ste med vibrationsd mpad k rna.**

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

F rl ngning nr 301342, reducering nr 301344, kylmedelsr r nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

OBS!:

Densimet-f sten resp. f rl ngningar av massiv h rdmetall f r kopierfr sar nr 301374 – 301379 och nr 301361 – 301368.

utkragningl ngd A-m tt: 200 mm

H ldiameter D₁: 12,5 mm

  D₂: 21 mm

Utv ndig-  D: 40 mm

Effektiv l ngd L₁: 174 mm

L₂: 5 mm

Teknisk beskrivning

� D ₂	21 mm
L ₂	5 mm
Effektiv l�ngd L ₁	174 mm

utkragningslängd A-mått	200 mm
Utvändig-Ø D	40 mm
Håldiameter D ₁	12,5 mm
gängaM	M12×174
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga