

Garant**XDMT090416ZDSR, HB4030, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	212866 ST1400
GTIN	4045197943125
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	1,1 mm
Typ	ST400
Hörnradie	1,6 mm
Vändskärstjocklek S	4.76 mm
ISO-kod vändskär	XDMT090416ZDSR
Sort	HB4030
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	1,2 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,5 mm

Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	3 mm
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		